

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 14/1mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 14/1
GTIN	4045197702654
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferfræsning.

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skaft-Ø D _s h6	16 mm
Udhængslængde L ₁	37 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	85 mm
Skær-Ø D _c	14 mm
Antal skær Z	1
Ramplinglængde L for α _{maks}	9,25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	26,8 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	25 mm

Rampingvinkel α_{maks}	1,55 grader
$\varnothing D_3$	11 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814