

**Garant****Fræserhovedadapter med kølekanal, PSC 63 ultrakort, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308546 16
GTIN	4045197703675
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med tværnot.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer nr. 309860.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885; 309893.

Spåntagningsstrategi: HPC

Udragende længde, A-mål: 40 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861: 16

passende specialnøgle nr. 309840: 16

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	16
Udragende længde, A-mål	40 mm

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Udvendig Ø D	38 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	PSC 63 ultrakort
Holder-standard	ISO 26623-1
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------	-----------