



## Spændepatroner, HSK-A 100, Ø D1: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	305538 32
GTIN	2050001772077
Artikelklasse	33K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
- Indvendig kølemiddeltilførsel.
- Spændekraft op til 4000 Nm.

#### Fordel:

Lange værktøjsstandtider. Vibrationshæmmende egenskaber. Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

#### Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

#### Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566 – 309570 og nr. 309575 – 309576.

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75

Spændestang, udv. Ø D	73 mm
Udragende længde, A-mål	105 mm
Spændekraft op til	4000 Nm
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

## Tilbehør

Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309576 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309576 12
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 20 mm	309576 20
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309576 6
Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 68/75 mm	628400 68/75
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309576 8
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 14 mm	309576 14
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 25 mm	309576 25
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309576 10