

**Garant****Fremadkørende forsænker 180°, Weldon-skaft, Sænke-Ø D: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	217160 11
GTIN	4045197707352
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Bemærk:**

De anbefalede vendeskærsplatter har en hjørneradius på 0,4 mm. Ved anvendelse af platter med afvigende hjørneradier opnås målet  $\varnothing d_{\min}$  (se tabellen) ikke! Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskrue	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Min. $\varnothing d_{\min}$	4 mm
til cylinderhoved-DIN-skruer	M6
Udhængslængde $L_1$	15 mm
Sænke-Ø D	11 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	12 mm
Antal skær Z	1
passende vendeskærsplatter	260142
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	85 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard

Vinkel på forsænker	180 grader
Produkttype	Forsænker

---

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	219795 1
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2