

**Garant****Skivefræser med krave Bredde  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 125Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218562 125L
GTIN	4045197707291
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

**Anvendelse:**

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

**Reservedel:**

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.

Der kan fås skivefræsere op til  $\varnothing D = 200$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SNHX
Skær- $\varnothing D_c$	125 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	29,7 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Krave- $\varnothing d_1$	59 mm

effektivt skærantal $Z_{\text{eff}}$	6
Holdeboring-Ø	32 mm
Antal vendeskærsplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1103
Vendeplatteskruesæt	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219949
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP