

Garant**Skivefræser med krave Bredde $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 125Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218560 125L
GTIN	4045197707284
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 Gr. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP9**.

Der kan fås skivefræsere op til $\varnothing D = 200$ mm.

Teknisk beskrivelse

Krave- $\varnothing d_1$	59 mm
passende vendeskærsplatter	SNHX
effektivt skærantal Z_{eff}	6
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	29,7 mm

Skær-Ø D _c	125 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Antal vendeskærsplatter	12
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Værktøjsudskiftning	PowerCard
ISO-kode, vendeskærsplatte	SN.. 1102
Vendeplatteskruesæt	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkttype	Skivefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219948