

Garant**Skivefræser med krave Bredde ap = 12 mm, Ø D: 125Lmm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218567 125L |
| GTIN | 4045197707536 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skivefræser i robust specialstål til vibrationsminimering.

Anvendelse:

Til not- og formfræsning. Kan bruges til plan eller ikke plan notbund.

Reservedel:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. IP15**.
Der kan fås skivefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|---------|
| passende vendeskærsplatter | SNHX |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ | 50 mm |
| Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$ | 29,7 mm |
| effektivt skærantal Z_{eff} | 6 |
| Skær-Ø D_c | 125 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Krave-Ø d ₁ | 59 mm |
| Holdeboring-Ø | 32 mm |
| Antal vendeskærsplatter | 12 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indvendig køling | nej |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SN.. 1207 |
| Vendeplatteskruesæt | 219984 (IP15; 2,2 Nm) |
| Produkttype | Skivefræser |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentskruestrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele | 219984 |