

Garant**INFO Point med 24 tommer monitor, Type: S/DE****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 948005 S/DE |
| GTIN | 4062406072421 |
| Artikelklasse | 9GS |

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet strekcode-scanner (følger ikke med leveringen).

INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlås. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for Easyfix-kroge og holdere.

Med fast monteret 24 tommer monitor.

Bestykning:

Antal hylder i computerkabinet: 1

Lakering:

Korpus antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Computerkabinet, nyttehøjde | 740 mm |
| Hylde dybde | 300 mm |
| Computerkabinet, nyttedybde | 190 mm |
| Højde | 1440 mm |
| Vægt | 63 kg |
| Computerkabinet, nyttebredde | 540 mm |
| Hylde arbejdshøjde | 930 mm |
| Grundareal, dybde | 550 mm |
| Grundareal, bredde | 616 mm |
| Hylde bredde | 600 mm |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Hylde lukket dybde | 150 mm |
| Materialetykkelse | 0,9 mm |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Produkttype | INFO Point |