

Garant**INFO Point til egen bestykning, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948010 M
GTIN	4062406072452
Artikelklasse	9GS

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet strekkode-scanner (følger ikke med leveringen).

INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlåse. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for Easyfix-kroge og holdere.

Uden monitor, til individuel bestykning med 24 tommer monitor. Største skærmstørrelse: Bredde 525 mm, højde 315 mm, dybde 90 mm. Køreenhed med 4 drejelige hjul (Ø 100 mm), 2 med hjulbremse.

Bestykning:

Antal hylder i computerkabinet: 1

Lakering:

Korpus antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	65 kg
Computerkabinet, nyttehøjde	740 mm
Grundareal, dybde	550 mm
Computerkabinet, nyttebredde	540 mm
Hylde dybde	300 mm
Grundareal, bredde	616 mm
Højde	1570 mm
Computerkabinet, nyttedybde	190 mm
Hylde bredde	600 mm
Hylde arbejds højde	1060 mm
Energiforsyning	Med kabel
Hylde lukket dybde	150 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Produkttype	INFO Point