

Garant**Garderobeskab med drejelåserigel, Antal afdelinger: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949018 12
GTIN	4062406073145
Artikelklasse	91G

Beskrivelse**Udførelse:**

Fødder i 2 mm aluminiumsplade. Bagvægge med ventilations-åbninger, låger med håndklædeholder og navneskilt. Lågen kan med få greb skiftes fra højre- til venstrehængt. Med drejelåserigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Fås med sokkelblindestykke som ekstratilbehør. Spørg os.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vægt	114 kg
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Speciallakering mulig	ja

Pr. afdeling, nyttedybde	472 mm
Ventilationsåbninger, bagside	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	342 mm
Højde	1850 mm
Til hængelås	ja
Lås, udførelse	Drejelåserigel
Antal afdelinger	12
Dybde	520 mm
Undersektion, udførelse	Aluminiumsfødder
Pr. afdeling, nyttehøjde	370 mm
Bredde	1200 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Navneskilt	ja
Norm	DIN 4547
Skråt tag	nej
Materialetykkelse	0,9 mm
Døråbningsvinkel	225 grader
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skab

Tilbehør

Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, samme låseprofil Kabinet-Ø 45 mm	085812 45
Sokkelblænde fortil Type 1200	958737 1200
Præcisionscylinderlås med høj bøjleforskellige låseprofiler Kabinet-Ø 40 mm	085875 40
Præcisionscylinderlåsmed låseindsats, forskellige låseprofiler Kabinet-Ø 45 mm	085814 45

Drejelåserigel Type R	914190 R
Sokkelblænde i siden Type 520	958738 520
Præcisionscylinderlåsuden stikindsats Kabinet-Ø 45 mm	085816 45