

Garant**GARANT Power Q-high-performance-fræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Holdegevind M	M12
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	42 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,51 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	15,13 mm
Ø D_2	21 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Indvendig køling	ja
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm

Cirkulær borefræsning a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Samlet længde $L_{i alt}$	36 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219799 1