

Garant**Krympepatron, PSC 50 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308567 14 |
| GTIN | 4045197703620 |
| Artikelklasse | 31C |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Spåntagingsstrategi: HSC

Spænde-Ø D₁: 14 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 34 mm

Ø D₂: 27 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------|
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 14 mm |
| Udvendig Ø D | 34 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Adapter | PSC 50 kort |
| Holder-standard | ISO 26623-1 |
| Indvendig køling | ja |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|----------------|
| Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| Underskab | 354290 |
| Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |