

n-gineric

Intelligente roterende måleværdifølere med vinkelmåling, ng-TTR, Maks. moment: 0,5Nm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	654388 0,5
GTIN	2050001941794
Artikelklasse	66E

Beskrivelse**Udførelse:**

Roterende sensorer til **direkte tilslutning** til notebook, pc oder tablet-pc er kontaktløse og dermed slitagefri.

Ekstremt høj måleopløsning af drejningsmoment (1/10.000 af det nominelle måleområde).
Mindste måleområder fra 5 cNm.

Op til str. 20 med 1/4 tomme 6-kant, fra str. 50 med 4-kant.

Med USB-interface. Målenøjagtighed $\pm 0,2\%$.

Fordel:

- **Ultrakompakt konstruktion.**
- **Intelligent digital måling – uden konventionelt måleinstrument.**
- **Meget fleksibel takket være forskellige interfaces: USB, Ethernet til måledatakommunikation samt ng-Link til tilslutning af periferiudstyr fra n-gineric-programmet.**
- **Måleområde op til 2 Nm med integreret mekanisk overbelastningssikring.**

Anvendelse:

- **Til nøjagtig måling og skruring med 100 %-kontrol i produktionen.**
- **Til kontrol og analyse af skrueforbindelser.**
- **Til kalibrering og kontrol af håndførte og stationære skrueværktøjer af enhver slags.**

Bemærk:

Levering **uden** datakabel; USB-kabel under nr. 654378.

DAkS-kalibrering på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0,05 - 0,5 Nm
Vinkelopløsning	0,1 grader
Målenøjagtighed, moment	±0,2 %
Maks. moment	0,5 Nm
Indgangs-sekskant	1/4 tommer
Driv-sekskant	1/4 tommer
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, drejevinkel	±0,5 grader
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport