

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte APMT 133520 TR, für Softcut® Fräser, HB7520****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215388 UNI    |
| GTIN          | 4045197707994 |
| Artikelklasse | 21A           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max}} = 6 \text{ mm}$ .

**Technische Beschreibung**

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ                         | UNI                           |
| Eckenradius                 | 2 mm                          |
| Serie                       | Softcut®                      |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | APMT 133520 TR                |
| Sorte                       | HB7520                        |
| Schneidstoff                | HM                            |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

**Anwenderdaten**

|                               | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 330 m/min            | P               |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 290 m/min            | P               |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 250 m/min            | P               |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 150 m/min            | M               |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 120 m/min            | M               |
| Uni                           | geeignet         |                      |                 |
| nass maximal                  | bedingt geeignet |                      |                 |
| trocken                       | geeignet         |                      |                 |