



## Markierer, Schaft-Ø d: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	358740 20
GTIN	4045197707499
Artikelklasse	32B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gehäuse aus Aluminium mit Weldonschaft. Stufenlose Einstellung der Vorspannkraft. Schrifttiefe 0,1–0,3 mm.

#### Vorteil:

Oberflächenverdichtung, somit keine Schwächung oder Verletzung des Materials. Kennzeichnungsgeschwindigkeit entspricht maximalem Vorschub. Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer der Spezialnadel. Geeignet zur Kennzeichnung runder Oberflächen. Auf der Drehmaschine einsetzbar. Hohe Prozesssicherheit. **Schneller Nadelwechsel** durch einfaches Herausziehen möglich. Werkstückunebenheiten bis zu 7 mm (je nach Ausführung) werden kompensiert.

#### Verwendung:

Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkstoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze, Kupfer, Messing, Kunststoffe usw. Mit kleinerer Nadelspitze sind Beschriftungen von Oberflächenhärten bis 57 HRC möglich.

#### Lieferumfang:

Gr. 12 – Inklusive **3 Nadeln** Nr. 358745 Gr. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Gr. 20 – Inklusive **3 Nadeln** Nr. 358745 Gr. 0,3 – 0,6 – 1,0.

### Technische Beschreibung

L	73 mm
Schaft-Ø d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Produktart	Beschriftungswerkzeug

---

**Zubehör**

Ersatznadel Radius 0,5 mm	358745 0,5
Ersatznadel Radius 0,3 mm	358745 0,3
Ersatznadel Radius 0,8 mm	358745 0,8
Ersatznadel Radius 0,6 mm	358745 0,6
Ersatznadel Radius 1,0 mm	358745 1,0