

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251038 HB7020
GTIN	4045197711175
Artikelklasse	21G

**Technische Beschreibung**

Eckenradius	1 mm
Spanbrecher	SM
Hauptanwendung	P
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Vorschub $f$	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

