

Garant**Stahl-Bohrstange A.. PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250042 32/12
GTIN	4045197710987
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Unterlegplatte	259031 2
Mittenversatz L_3	22 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Federstift-Set	259047 2
ISO-Code Halter	A32U PCKNR/L12
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Gesamtlänge L	350 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500