

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7020**

## Bestelldaten

Bestellnummer	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 300 m/min
Spanbrecher	SG
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen