

Garant
Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212603 20
GTIN	4045197712721
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendeplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Länge Ø d_1	75 mm
Ø d_1	17 mm
Gesamtlänge L_{ges}	141 mm
Auskraglänge L_1	34 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Wendeplattenschraube	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
Spannschraube	219874
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP