

**Garant**
**Kopierfräser extra lang, Zylinderschaft, Ø D: 16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212606 16
GTIN	4045197712752
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert:  $\pm 0,015$  mm.

**Verwendung:**

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

**Stahl** – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

**Hinweis:**

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø  $D_w$  berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Länge Ø $d_1$	100 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	166 mm
Auskraglänge $L_1$	28 mm
Schneiden-Ø $D_c$	16 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	16 mm
Ø $d_1$	14 mm
Wendep Plattenschraube	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Spannschraube	219873