


Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 20 mm, für Kopierfräser, Typ: ALU

Bestelldaten

Bestellnummer	212670 ALU
GTIN	4045197712462
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:
Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.
Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

 Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

Typ: ALU

Sorte: HU7810

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Schneidstoff	HM
Sorte	HU7810
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,25 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,2 mm

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen