

Garant**Kopierfräser kurz, Zylinderschaft, Ø D: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212601 16
GTIN	4045197712646
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk- $\varnothing D_w$ berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Auskraglänge L_1	32 mm
Gesamtlänge L_{ges}	92 mm
$\varnothing d_1$	14 mm
Wendep Plattenschraube	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Schneiden- $\varnothing D_c$	16 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Spannschraube	219873