

Garant
Kopierfräser lang, Zylinderschaft, Ø D: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212603 12
GTIN	4045197712707
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen. Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 10IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	12 mm
Auskraglänge L_1	22 mm
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Ø d_1	10 mm
Länge Ø d_1	53 mm
Wendep Plattenschraube	219872 (10IP; 2,2 Nm)
Schaft-Ø D_s h6	12 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Schaftausführung	Zylinderschaft

Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	219872
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2