

Garant
Kopierfräser, mit Gewinde, Ø D: 20mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212620 20
GTIN	4045197712912
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Ohne Innenkühlung.

Exakte Wendepplattenbettung durch optimale Auslegung von Platten- und Plattensitztoleranzen.
Höchste Wechselgenauigkeit garantiert: $\pm 0,015$ mm.

Verwendung:

Universeller Einsatz für Schlicht- und Semischlichtoperationen.

Stahl – für allgemeine Anwendungen im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

Die Drehzahl entsprechend dem Wirk-Ø D_w berechnen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D_1 h6	10,5 mm
Wendep Plattenschraube	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Aufnahmegewinde M	M10
Schneiden-Ø D_c	20 mm
Gesamtlänge L_{ges}	28 mm
Länge 1	28 mm
Ø D_2	18,5 mm

Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	nein
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Kopierfräsen
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
Spannschraube	219874