

**HOLEX****Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	306677 50
GTIN	4045197712356
Artikelklasse	32A

**Beschreibung****Ausführung:**

- Spann-Ø 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
- Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
- Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
- HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Mit **Kühlkanalbohrung**.**Verwendung:**

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

**Lieferumfang:**

Inklusive Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	70 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Fräsdornlänge L <sub>4</sub>	30 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	50
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	50

Außen-Ø D	120 mm
Aufnahme	HSK-A 100 kurz
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69882-3
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 20000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

## Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 50	309880 50
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 50 mm	309860 50
Steckschlüssel für HSK-Kühlmittelrohr für HSK 50	309890 50