

Garant
Fräs-Wendeschneidplatte Ø 20 mm, für Kopierfräser, Typ: HART

Bestelldaten

Bestellnummer	212670 HART
GTIN	4045197712486
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,25 mm

Sorte: HB7705

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7705
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,25 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,28 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,2 mm
Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen