

HOLEX**Magnet Messstativ Feineinstellung am Gestänge, Typ: 600****Bestelldaten**

Bestellnummer	441180 600
GTIN	4045197713315
Artikelklasse	42D

Beschreibung**Ausführung:**

Mechanisches Magnet-Messstativ mit mechanischer Zentralklemmung. Alle drei Gelenke werden mit nur einem Drehgriff geklemmt. Stufenlos regulierbare Klemmkraft mit hoher Stabilität. Kugelgelenke ermöglichen eine schnelle und einfache Positionierung. Magnetfuß mit Drehschalter und prismatischer Sohle.

Standard-Messuhrenaufnahme für Einspannschaft \varnothing 6 mm, \varnothing 8 mm und Halteprisma, Feineinstellung an Messuhrenaufnahme.

Technische Beschreibung

Magnetfuß Länge	117 mm
Magnetfuß Höhe	55 mm
Magnetfuß Breite	50 mm
Haftkraft	1300 N
Länge Gelenkarm L ₂	223 mm
Länge Gelenkarm L ₁	287 mm

maximale Belastung	14 kg
Ausladung	580 mm
Anschlussgewinde unten	M10×1,25
Produktart	Messstativ

Zubehör

Stativfuß Typ 2	442120 2
Aufnahme für Messstativ Typ QR	442100 QR
Stativfuß mit hydraulischer Feineinstellung Typ 2	440865 2
3-D-Gelenkarm Typ 600	442110 600
Aufnahme für Messstativ Typ H	442100 H
Aufnahme für Messstativ Typ CA	442100 CA
Stativfuß Typ 2	442140 2
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-Gelenkarm Typ 600	442114 600
Aufnahme für Messstativ Typ K1	442100 K1
Aufnahme für Messstativ Typ 2SM	442100 2SM
Aufnahme für Messstativ Typ K2	442100 K2
Stativfuß Typ 2	440868 2
Stativfuß Typ F	442120 F