



## Marker L



### Bestelldaten

Bestellnummer	358752
GTIN	4020772550226
Artikelklasse	38D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gehäuse aus Aluminium mit Weldonschaft. Stufenlose Einstellung der Vorspannkraft. Schrifttiefe 0,1–0,3 mm.

#### Vorteil:

Oberflächenverdichtung, somit keine Schwächung oder Verletzung des Materials. Kennzeichnungsgeschwindigkeit entspricht maximalem Vorschub. Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer der Spezialnadel. Geeignet zur Kennzeichnung runder Oberflächen. Auf der Drehmaschine einsetzbar. Hohe Prozesssicherheit. **Schneller Nadelwechsel** durch einfaches Herausziehen möglich. Werkstückunebenheiten bis zu 7 mm (je nach Ausführung) werden kompensiert.

#### Verwendung:

Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkstoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze, Kupfer, Messing, Kunststoffe usw. Mit kleinerer Nadelspitze sind Beschriftungen von Oberflächenhärten bis 57 HRC möglich.

#### Hinweis:

Markiernadel Nr. 358755; 358756 **separat** bestellen.

### Technische Beschreibung

Ø D	42 mm
L <sub>1</sub>	119 mm
L	108 mm
Schaft-Ø d	20 mm

Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Typ	1560ML
Produktart	Beschriftungswerkzeug