

Garant**GARANT Master Steel SPEED HM-bor, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 4,76-Xmm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 122716 4,76-X |
| GTIN | 4062406079260 |
| Artikelklasse | 11E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Udviklet til brug med **meget høje skærehastigheder**. Fremragende egnet til maskiner med **mindre effektforbrug** og høje omdrejningstal.

- **Markant reduktion af skærekrafterne som følge af speciel skæргеometri.**
- **Belægning for optimal slidstyrke også ved høje procestemperaturer.**
- **Polerede spånnoter leder spånerne godt væk.**

Et **slankt tværskær** og de **4 føringsfasers særlige placering** bevirker en **høj positionerings- og flugtningsnøjagtighed**. Optimeret mikrogeometri for forbedret standtid og ydeevne.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Leveringstid: 12 uger

Mindste ordremængde: 3 stk

Kundespecifik specialordre:

Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på $\pm 10\%$ (min. 1 stk.) forbeholdes.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-----------|
| Tilspænding f i stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,16 mm/o |
| Antal skær Z | 2 |
| Samlet længde L | 82 mm |
| Skaft-Ø D_s | 6 mm |
| Spånnotlængde L_c | 44 mm |
| Norm | DIN 6537 |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Tolerance, nom. Ø | h7 |
| Ø-område | 4,76 - 6,05 mm |
| Serie | Master Steel |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HM |
| Udførelse | 6×D |
| Spidsvinkel | 135 grader |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Semi-standard | ja |
| Farvering | grøn |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 220 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 200 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 180 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 170 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | betinget egnet | 75 m/min | M |
| GG | egnet | 160 m/min | K |
| GGG | egnet | 130 m/min | K |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| våd, minimal | egnet | | |

