




Modular Schraubstock, Backenbreite A: 150/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362110 150/2
GTIN	4045197708236
Artikelklasse	32P

Beschreibung

Ausführung:

- **Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.**
- **Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).**
- **Leichtes Einstellen der Spannweite.**
- **Einsatzgehärtet HRC 60.**
- **Parallelität 0,02 mm.**

Lieferumfang:

Inklusive Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine ähnlich Nr. 362160 Gr. 18/16, 1 Spannschlüssel, 1 Schraubenschlüssel für Innensechskant-Schrauben, 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Farbcode für passendes Zubehör	Modular HOLEX 150
Grundkörperhöhe G	50 mm
Backenbreite A	150 mm
Backenhöhe C	50 mm
Passnut quer n	16 mm
Gewicht	34 kg

Gesamtlänge L	420 mm
Spannbereich b	200 mm
Passnut längs l	16 mm
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 150 mm	362147 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 150 mm	362148 150
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362146 150
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16
Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362127 150
Winkel-Aufsatzbacke (Stück) für Backenbreite 150 mm	362132 150