

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251432 HB7020 |
| GTIN | 4045197711045 |
| Artikelklasse | 21G |

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 150 - 400 m/min |
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Spanbrecher | SS |
| Hauptanwendung | P |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Sorte | HB7020 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |