

 KOMET**KOMET® vendeskærsplatte P25M, P25M, Betegnelse: 32-050****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	216700 32-050
GTIN	4047109064409
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med spændenoter hele vejen rundt.

**Passer til:**

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOHT 160408 EN
Type	P25M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	250 m/min	N

Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	M
våd, maksimal	egnet		