

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	251962 HB7020
GTIN	4045197711083
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen