


**Garant****AN.U 120608, Type: ST900**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215113 ST900
GTIN	4045197703149
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Meget stabil og dobbeltsidet 4-skærs-vendeplatte.

Takket være den enestående vendeskærsplattegeometri svækkes skæret ikke af boringen.

**Anvendelsesdata:**

$a_{p \text{ maks.}} = 12 \text{ mm.}$

$a_p = 10 \text{ mm}$  (anbefales).

**Advarsel:**

Uegnet til fræsning af hele noter!

**Bemærk:**

Beskæring: Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10 \text{ mm.}$

Hjørneradius: 0,8 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,16 mm

Type: HB9535

## Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,16 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB9535
Tolerance	K
ISO-kode, vendeskærsplatte	AN.U 120608
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning