

**Garant****Krympepatron, PSC 40 kort, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308566 10
GTIN	4045197703521
Artikelklasse	31C

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Krympepatronforlængere nr. 302410 – 302417. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.  
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringskruesæt nr. 309906 str. 180.

Spåntagingsstrategi: HSC

Spænde-Ø D<sub>1</sub>: 10 mm

Udragende længde, A-mål: 75 mm

Udvendig Ø D: 32 mm

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Udragende længde, A-mål	75 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Udvendig Ø D	32 mm

Adapter	PSC 40 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

---

## Tilbehør

Underskab	354290
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12