

Garant
Flächenspannfutter Form AD, SK 50 ultrakurz, Spann-Ø D1: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	300412 25
GTIN	4045197708342
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit nur einer kürzeren Befestigungsschraube.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmeffläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Norm:

Ähnlich DIN 69871.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820; 308830, Ersatzschraube Nr. 309901.

Rundlaufgenauigkeit: $\leq 3 \mu\text{m}$

Auskraglänge A-Maß: 60 mm

Außen-Ø D: 64,5 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Spann-Ø D ₁	25 mm
Außen-Ø D	64,5 mm
Aufnahme	SK 50 ultrakurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Produktart	Flächenspannfutter