




Modular Schraubstock lang, Backenbreite A: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	362105 125
GTIN	2050001774262
Artikelklasse	35G

Beschreibung

Ausführung:

- Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
- Leichtes Einstellen der Spannweite.
- Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
- Einsatzgehärtet HRC 60.
- Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.

Technische Beschreibung

Spannbereich b	320 mm
Grundkörperhöhe G	40 mm
Backenlänge C	40 mm
Farbcode für passendes Zubehör	Gerardi 125
Passnut quer n	16 mm
Passnut längs l	16 mm
Backenbreite A	125 mm

Gesamtlänge L	520 mm
Gewicht	18,3 kg
maximale Spannkraft bei 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 12/16 mm	362160 12/16
Bewegliche Backe (Stück) für Backenbreite 125 mm	362143 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 18/16 mm	362160 18/16
Längsgerillte Vorsatzbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362146 125
Spannelement komplett (Stück) für Backenbreite 125 mm	362144 125
Prismenbacke (Stück) für Backenbreite 125 mm	362125 125
Modular Element beweglich (Stück) für Backenbreite 125 mm	362145 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 16/16 mm	362160 16/16
Glatte Vorsatzbacke, hart (Stück) für Backenbreite 125 mm	362147 125
Spannpratzen-Paar für Backenbreite 125 mm	362120 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 20/16 mm	362160 20/16
Modular Element fest (Stück) für Backenbreite 125 mm	362150 125
Glatte Vorsatzbacke, weich (Stück) für Backenbreite 125 mm	362148 125
Passnutenstein-Paar T-Nutenmaß B / Passnut 14/16 mm	362160 14/16