

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250042 25/12
GTIN	4045197710970
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Feder-Set	259044 2
ISO-Code Halter	A25T PCKNR/L12
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Federstift-Set	259047 2
Mittenversatz L_3	17 mm
Kniehebel	259015 2
Unterlegplatte	259031 2
Kniehebelschraube	259018 8
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500