

Garant
KNUX 160410L, Sorte: HB7020

Bestelldaten

Bestellnummer	251078 HB7020
GTIN	4045197711311
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410L HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SG

Spanleitstufe: 3,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 1 - 6 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 6 mm
Spanleitstufe	3,2 mm
Spanbrecher	SG
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen