

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	259031 2
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 8
Feder-Set	259044 2
ISO-Code Halter	A25T PCKNR/L12
Federstift-Set	259047 2
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Kniehebel	259015 2
Mittenversatz L_3	17 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Spannhöhe L_2	23 mm
Einstellwinkel κ	75 Grad
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 2	259015 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Kniehebelschraube Typ 8	259018 8
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Unterlegplatte Typ 2	259031 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500