


Fräs-Wendeschneidplatte Ø 8 mm, für Kopierfräser, Typ: TI



Bestelldaten

Bestellnummer	212630 TI
GTIN	4045197712134
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,15 mm

Sorte: HB7935

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7935
Vorschub f _z in Alu kurzspanend	0,15 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm 2	0,15 mm
Vorschub f _z in Titan > 850 N/mm ²	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen