



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: PR1225



### Bestelldaten

Bestellnummer	260091 PR1225
GTIN	4960664713349
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 060202 PR1225 Sorte: PR1225

Spanbrecher: MFP-SK

Toleranz: G

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 110 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub $f$	0,03 - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 110 m/min
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	50 - 150 m/min
Spanbrecher	MFP-SK
Nebenanwendung	P

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1 mm
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Sorte	PR1225
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen