

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7020
GTIN	4045197708892
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VBMT 160402 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen