

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T304 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen