

Garant**eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ, Schaft-Ø d1: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319133 50
GTIN	4045197717269
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

- **Mit spezieller einstellbarer Kugelspritzdüse für optimale Kühlung der Schneide – unabhängig von der Einstechtiefe.**
- **Temperatur an der Hauptschneide sowie an der Nebenschneide wird erheblich gesenkt und ermöglicht eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit.**
- **Starrer Abstechhalter für Stechschwerter.**
- **Klemmung des Schwertes über Klemmplatte.**

Verwendung:

Zum Einsetzen von Stechschwertern verschiedener Hersteller.

Hinweis:

Verschlusschraube für Kugelspritzdüse inklusive. Bei Einsatz von konventionellen Stechschwertern wird die seitliche Kühlmittelübergabe durch das Schwert verschlossen! Passende Spannpratzen Nr. 279840 2 und passende Schrauben Nr. 279815 14. Siehe Ersatzteilliste.

Technische Beschreibung

L ₂	100 mm
passend für Schwerthöhe	32 mm
Schaft-Ø d ₁	50 mm

L ₁	62 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 50
Höhe H ₁	75,5 mm
Höhe H ₂	47 mm
Produktart	VDI-Abstechhalter