

Garant**HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, Ø D: 9,2 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231650 9,2
GTIN	4045197709691
Artikelklasse	21M

Beschreibung**Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand $\leq 20 \mu\text{m}$. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement $5 \times D$.

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 9 mm

Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,11 mm/U

Technische Beschreibung

Ø D	9,2 mm
Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm/U
für Grundelement Ø D	9 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7630

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren