

**Garant**
**Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 50/5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Gesamtlänge $L_{ges}$	40 mm
maximaler Außen-Ø $D_{max}$	63 mm
Schneiden-Ø $D_c$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Planfräser

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219800
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7