

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen