

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte POMX 10T5ZEER M, für Hochvorschubfräser,
HB9530****Bestelldaten**

Bestellnummer	213166 ST900
GTIN	4045197714176
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Stabile Plattenausführung (Stärke = 5,9 mm).

Positive Hochvorschubgeometrie.

Planschneidenlänge: 2 mm für hohe Oberflächengüte.

Besondere Wirtschaftlichkeit durch 5 Schneiden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Technische Beschreibung

Typ	ST900
Vorschub f_z pro Zahn	1,1 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	4,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	5
ISO-Code Wendeschneidplatte	POMX 10T5ZEER M
Sorte	HB9530

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	350 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	280 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		