


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020

Bestelldaten

Bestellnummer	251144 HB7020
GTIN	4045197711038
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7020 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen